

Garant**VBMT 160404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui