

Garant
VB. T 160408, Rūšis: HB7130-2


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui