

**Garant****VB. T 160404, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VB. T 160404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui