

**Garant****VC.T 160404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VC.T 160404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm

Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui