

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui