

**Garant****VC.T 110304, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261454 HB7130-2 |
| GTIN             | 4062406750466   |
| Produktų klasė   | 21G             |

### Aprašymas

VC.T 110304 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Pjovimo sąlygos                      | retai pertraukiamas         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius   | 2                           |
| Drožlialaužis                        | VM                          |
| Kampo spindulys                      | 0,4 mm                      |
| Pastūma f                            | 0,1 - 0,4 mm/aps,           |
| Tolerancija                          | M                           |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 70 - 240 m/min                    |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 2,5 mm                      |
| Ašmenys                                       | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | VCMT 110304                       |
| Pagrindinis naudojimas                        | M                                 |
| Kietlydinys                                   | HB7130-2                          |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |