

HellermannTyton

## Automatinės kabelių sąvaržų replės, Tipas: EVO7I



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Produktų klasė	76C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tikslus priveržimas ir plastmasinių kabelio sąvaržų nupjovimas tos pačios operacijos metu. Reguluojama tempimo jėga. Kabelio sąvaržos nupjaunamos švariai, nelieka aštrių kraštų. Nupjautus galiukus prilaiko fiksavimo įtaisas. Dėl inovatyvios ir patentuotos EVO7i TLC (Tension/Lock/Cut) technologijos, kabelių sąvaržų apdorojimas yra daug lengvesnis, nes žymiai sumažėja jų surišimui reikalingos sąnaudos. Švarus pjovimas yra vaikų žaidimas. Pašalinama atatranka ir žymiai sumažėja vartotojo fizinė įtampa.

#### Privalumai:

- **Tikslus nustatymas su mažiau pastangų dėl TLC technologijos.**
- **Neslystanti rankena saugiam laikymui.**
- **Lengvas, stiklo pluoštu sustiprintas plastikinis korpusas.**
- **Patogus traukimo jėgos reguliavimas 33 pakopomis.**
- **Ilgas, siauras priekinis plotas, skirtas ankštoms montavimo erdvėms.**
- **Kabykla, skirta pritvirtinti įrankio kilpą arba pakabinti ant įrankio sienelės.**
- **Lengvai keičiamas peiliukas ir galinis dangtelis. Suderinama su EVO7.**

Ergonomiškos konstrukcijos kabelio sąvaržų replės dirbant tausoja medžiagas.

#### Paskirtis:

Tikslus priveržimas ir plastmasinių kabelio sąvaržų nupjovimas tos pačios operacijos metu. Reguluojama tempimo jėga. Kabelio sąvaržos nupjaunamos švariai, nelieka aštrių kraštų. Nupjautus galiukus prilaiko fiksavimo įtaisas. plastikinėms kabelių sąvaržoms.

#### Priedai pasirinktinai:

Kabelio sąvarža Nr. 083700 / 083705

Atsarginis peilis Nr. 729941.

## Techninis aprašymas

kabelių sąvaržoms, kurių storis iki	1,5 mm
kabelių sąvaržoms, kurių plotis iki	4,8 mm
Svoris	275 g
Produkto rūšis	Kabelių sąvaržų replės

## Priedai

Atsarginis peilis Tipas EVO7	729941 EVO7
------------------------------	-------------