



Kompaktiškas kampinis šlifuoklis, Tipas: 7222806



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoklis Ø 125 mm.

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: CG13-125V

Naudojama galia: 1300 W

maksimalus sūkių skaičius: 11500 min⁻¹

Sūkių skaičiaus diapazonas: 2800 - 11500 min⁻¹

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 35 mm

Techninis aprašymas

Svoris	2,3 kg
maksimalus disko Ø	125 mm
Naudojama galia	1300 W
Tinklo įtampa	240 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11500 min ⁻¹
Tinklo dažnis	50 Hz
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	CG13-125V
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Ypatybė	Sūkių skaičiaus elektronika
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus sūkių skaičius	11500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis