



## Kompaktiškas kampinis šlifuoκlis, Tipas: 7222826



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoκlis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatraką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: CG17-125INOX

Naudojama galia: 1700 W

maksimalus sūkių skaičius: 7500 min<sup>-1</sup>

Sūkių skaičiaus diapazonas: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 35 mm

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	35 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Naudojama galia	1700 W
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	7500 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	CG17-125INOX
Svoris	2,4 kg
Tinklo įtampa	240 V
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s <sup>2</sup>
Ypatybė	Sūkių skaičiaus elektronika
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sūkių skaičiaus diapazonas	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis