



## Kompaktiškas kampinis šlifuoklis, Tipas: 7222796



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoklis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatranką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: CG10-125

Naudojama galia: 1000 W

maksimalus sūkių skaičius: 11000 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 35 mm

Svoris: 2,1 kg

### Techninis aprašymas

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Svoris	2,1 kg
Naudojama galia	1000 W
Tinklo dažnis	50 Hz
Ypatybė	trumpas modelis
maksimalus sūkių skaičius	11000 min <sup>-1</sup>
Tinklo įtampa	240 V
maksimali vibracija pagal EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus disko Ø	125 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	CG10-125
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis