

**Garant****VHM sferinė freza, be dangos, Ø f8 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207026 5
GTIN	4045197596444
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Papildomai **poliruoti** drožlių grioveliai, **geresniam drožlės pasišalinimui** iš pjovimo zonos. Konstrukciniai matmenys panašūs į **DIN 6527**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Pastūma f <sub>z</sub> trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,06 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	18 mm
Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	4,6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	2,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,03×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	230 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

