

**Užmaunamas raktas, lenktas, Rakto dydis: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621341 6
GTIN	4062406738570
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Perdavos profilio ilgoji dalis	6-briaunė
Rakto ilgis L <sub>1</sub>	105 mm
Rakto ilgis L <sub>2</sub>	26 mm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Rakto dydis	6 mm
Kiaurymės Ø F	5 mm
Perdavos profilio trumpoji dalis	6-briaunė
Kampas	90 - 95 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti

iš abiejų pusių vienodas rakto dydis

taip

Produkto rūšis

Raktai galvutėms ir veržlėms