

HOLEX**Užmaunamų raktų rinkinys, lenkti, Raktų skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621346 11
GTIN	4062406750770
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Turinys:

po 1 raktą Nr. 621341: Dyd. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Kampas maždaug	90 - 95 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	taip
Produkto rūšis	Raktai galvutėms ir veržlėms

Priedai

Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 6 mm	621341 6
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 7 mm	621341 7
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 8 mm	621341 8
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 10 mm	621341 10
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 11 mm	621341 11
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 12 mm	621341 12
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 13 mm	621341 13
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 17 mm	621341 17
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 19 mm	621341 19
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 22 mm	621341 22
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 24 mm	621341 24