


Garant**VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202248 10
GTIN	4045197271556
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** srieginių pjovimo briaunų
Tvirta šerdis, **poliruoti drožialaužiai sraigtiniai grioveliai.**

Paskirtis:

Rupiamam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202004.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,07 mm
Sužeminto koto Ø D_1	9,2 mm
Koto forma	HA
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	30 mm
Koto Ø D_s	10 mm

Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	22 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
CuZn	tinka	240 m/min	N

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka
Paslaugos	

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------