

Garant
VHM freza MTC, DLC, Ø h6 DC: 4mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202274 4 |
| GTIN | 4045197655073 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

Su **patobulinta DLC danga** sp^2 .

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai **poliruoti** sraigtiniai grioveliai, **kuriomis puikiai pasižalina ilgos aliuminio drožlės**.

Paskirtis:

Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202017.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 24 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm |
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,02 mm |
| Koto forma | HA |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 4 mm |
| Sužeminto koto $\varnothing D_1$ | 3,7 mm |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,015 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |

| | |
|---|---|
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 6,5 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas |
| Darbinis plotis a _e frezuojant | 0,3×D pjaunant |
| Darbinis plotis a _e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | MTC |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 440 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 400 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 360 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 180 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 150 m/min | N |

| | | | |
|--|---------------|-----------|---|
| PA 66 | tinka | 180 m/min | N |
| PEEK | tinka | 140 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 120 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 170 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 150 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 140 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 120 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 150 m/min | N |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 280 m/min | N |
| Cu | tinka | 150 m/min | N |
| CuZn | tinka | 190 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB