



Pneumatinis smūginis suktuvas 3/8 colio – 1/2 colių, Tipas: 7748



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079202 7748
GTIN	015451780722
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas smūginis suktuvas **patogiai perjungiamas viena ranka dėl Side-2-Side technologijos**, daugiakomponentis korpusas su termoizoliacinėmis savybėmis ir tvirtu dvigubo smūgio mechanizmu. Subalansuotas svorio paskirstymas patogesniai darbui. Oras išleidžiamas per rankeną žemyn. **Priveržimo jėga reguliuojama tolygiai.**

Techninis aprašymas

Ilgis	175 mm
Darbinis triukšmas	94,3 dB(A)
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M24
maksimalus sūkių skaičius	7000 min ⁻¹
Prijungimo sriegis	NPT
Svoris	2 kg
maksimali vibracija pagal EN	12 m/s ²

Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus oro poreikis	180 l/min
Sūkių momento ribos	95 - 750 Nm
Dešininė / kairinė eiga	taip
Produkto rūšis	Suktuvas