

**Pneumatinis tiesinis šlifuko, griebtuvo Ø 6 mm trumpas, Tipas: 7405****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079456 7405
GTIN	015451781507
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Mini tiesinis šlifuko su dideliu sūkių skaičiumi tyliam ir našiam šlifavimo procesui užtikrinti. Tikslus veikimas ir valdymas naudojant integruotą sūkių skaičiaus reguliatorių.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 1/4 colio ir 6 mm spyruokliuojančia įvore.

Techninis aprašymas

Svoris	0,5 kg
maksimali vibracija pagal EN	3,6 m/s ²
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus oro poreikis	78 l/min
Ilgis	200 mm
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Prijungimo sriegis	NPT
Atiduodamoji galia	250 W
Darbinis triukšmas	76,2 dB(A)

maksimalus sūkių skaičius

28000 min⁻¹

Produkto rūšis

Tiesinis šlifjuoklis