


**Garant**
**VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 25mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202248 25
GTIN	4045197454508
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** srieginių pjovimo briaunų  
Tvirta šerdis, **poliruoti drožlialaužiai sraigtiniai grioveliai.**

**Paskirtis:**

Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

**Pastaba:**

**JAU YRA NAUJA KARTA!**

**Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202004.**

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,14 mm
Sužeminto koto Ø $D_1$	24 mm
Koto forma	HB
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,18 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Dantų skaičius Z	3
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	62 mm
Koto Ø $D_s$	25 mm

Bendras ilgis L	121 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	52 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HB
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
CuZn	tinka	240 m/min	N

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka