

**Garant****Diskinė freza, be dangos, Ø×plotis js16×k11: 80X6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	185500 80X6
GTIN	4045197097514
Produktų klasė	11U

**Aprašymas****Modelis:**

**Trijų pjovimo briaunų diskinė freza metalui**, su pleištinio griovelio. Kryžminiai dantys: dėl kintamo žingsnio kryžmai išdėstytų dantų ši freza itin lengvai pjauna net ir didesniame gylyje.

**Paskirtis:**

Skirta **segmentinių pleiščių griovelių frezavimui arba išilginiam pjaustymui**, kai siekiama išgauti tikslūs ir glotnius šoninius plokštumų paviršius.

**Pastaba:**

$f_z$  skirta  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pjūvio plotis	6 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	80 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Kiaurymės Ø H7	27 mm
Dantų skaičius Z	32

Koto tipas	su kiauryme
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1834 A
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Diskinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		