

Garant
VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202251 12
GTIN	4045197538604
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** srieginių pjovimo briaunų.

Tvirta šerdis, **poliruoti drožlialaužiai sraigtiniai grioveliai.**

Paskirtis:

Rupiamam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202017.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto forma	HA
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	73 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	11 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,07 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	120 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	19 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka
Paslaugos	
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB