



## LED kišeninis prožektorius Core su baterijomis, Tipas: P3-CORE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišenių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paauksuoti, **aukštos kokybės lęšiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus sistema kartu derina lęšį ir reflektorių ir taip suvienija abiejų sistemų privalumus. Rezultatas yra puikus šviesos fokusavimas bei vienalytis, nesufokusuotas šviesos kūgis. Todėl AFS yra viena iš pasaulyje geriausių fokusavimo sistemų, skirtų LED lempoms.

#### Rapid Focus

Įprastines fokusavimo sistemas su pasukimo mechanika įprastai reikia valdyti dviem rankomis. Speed Focus leidžia greitai reguliuoti šviesos kūgį viena ranka.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis.

### Techninis aprašymas

Šviesos srautas	90 lm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Šviesos srautas, 3 lygis	15 lm

Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Bendras ilgis	100 mm
Gamintojo pavadinimas	P3 Core
IP apsaugos klasė	IP 54
Galvos Ø	20 mm
Švietimo trukmė, 3 lygis	6 h
Švietimo trukmė, 2 lygis	4 h
Rapid Focus	taip
Baterijos tipas	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	taip
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas, 2 lygis	50 lm
Švietimo trukmė	3 h
Svoris	42 g
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius