



## LED kišeninis prožektorius Core su baterijomis, Tipas: P4-CORE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišenių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lęšiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus sistema kartu derina lęšį ir reflektorių ir taip suvienija abiejų sistemų privalumus. Rezultatas yra puikus šviesos fokusavimas bei vienalytis, nesufokusuotas šviesos kūgis. Todėl AFS yra viena iš pasaulyje geriausių fokusavimo sistemų, skirtų LED lempoms.

#### Rapid Focus

Įprastines fokusavimo sistemas su pasukimo mechanika įprastai reikia valdyti dviem rankomis. Speed Focus leidžia greitai reguliuoti šviesos kūgį viena ranka.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis.

### Techninis aprašymas

Švietimo trukmė, 2 lygis	9 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas, 2 lygis	60 lm
Maitinimas	Baterijos

Baterijų kiekis	2
Šviesos srautas	120 lm
Baterijos tipas	Micro, AAA
Gamintojo pavadinimas	P4 Core
Bendras ilgis	150 mm
Svoris	58 g
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė	5 h
Šviesos srautas, 3 lygis	15 lm
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Galvos Ø	15 mm
Rapid Focus	taip
Advanced Focus System (AFS)	taip
Švietimo trukmė, 3 lygis	20 h
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius