

Garant**Įrankių laikiklis su terkšle, Plieninis, Bendras ilgis: 117mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148701 117
GTIN	4062406754655
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliais iš abiejų galų apvaliam fiksoatoriui tvirtinti. **Laikiklis su nerūdijančiojo plieno apvalkalu.** Terkšlę galima perjungti tiek kairinei, tiek dešininei eigai arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo. **Sunkus modelis** sriegikliams iki M20.

Su šešiabriauniu galvos pusėje, rakto dydis 22 mm.

Paskirtis:

Tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

užveržimo ribos □	8,5 - 12,5 mm
Bendras ilgis	110 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M13 – M20
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148712 dyd.	117
Medžiaga	Plieninis
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

