

Garant**Įrankių laikiklis su terkšle, Plieninis, Bendras ilgis: 85mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

148701 85

GTIN

4062406754631

Produktų klasė

11K

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliais iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui tvirtinti. **Laikiklis su nerūdijančiojo plieno apvalkalu.** Terkšlę galima perjungti tiek kairinei, tiek dešininei eigai arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis

85 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352

M3 – M10

užveržimo ribos

2,5 - 5,5 mm

Atsarginiai kumšteliai Nr. 148712 dyd.	85
Medžiaga	Plieninis
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis