

Garant**Įrankių laikiklis su terkšle, Plieninis, Bendras ilgis: 110mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148701 110
GTIN	4062406754648
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliais iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui tvirtinti. **Laikiklis su nerūdijančiojo plieno apvalkalu.** Terkšlę galima perjungti tiek kairinei, tiek dešininei eigai arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

užveržimo ribos □	4,5 - 8 mm
Bendras ilgis	110 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M5 – M12
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148712 dyd.	110

Medžiaga

Plieninis

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis