

Garant**Įrankių laikiklis su terkšle ilgas, Plieninis, Bendras ilgis: 300mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 149001 300 |
| GTIN | 4062406754693 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliais iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui tvirtinti. **Laikiklis su nerūdijančiojo plieno apvalkalu.** Terkšlę galima perjungti tiek kairinei, tiek dešininei eigai arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui giliose, sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Bendras ilgis | 300 mm |
| rankiniams sriegikliams DIN 352 | M5 – M12 |
| užveržimo ribos <input type="checkbox"/> | 4,5 - 8 mm |

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| Atsarginiai kumšteliai Nr. 148712 dyd. | 110 |
| Medžiaga | Plieninis |
| Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |