

Garant**Įrankių laikiklis su terkšle ilgas, Plieninis, Bendras ilgis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149001 250
GTIN	4062406754686
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliais iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui tvirtinti. **Laikiklis su nerūdijančiojo plieno apvalkalu.** Terkšlę galima perjungti tiek kairinei, tiek dešininei eigai arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui giliose, sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M3 – M10
užveržimo ribos <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm
Bendras ilgis	250 mm

Atsarginiai kumšteliai Nr. 148712 dyd.	85
Medžiaga	Plieninis
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis