

**Garant**

**Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 / 200 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 1250/S**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalias **su** tarpinėmis plokštelėmis, galima montuoti į vieną eilę.

**Spalva:**

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti miltelinu būdu.**

**Rekomendacija:**

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

**Pastaba:**

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisai pristatomas pilnai sumontuotas.

**Techninis aprašymas**

Gylis	750 mm
Darbastalio storis	50 mm
Svoris	98 kg

Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Didžiausia keliamoji galia	250 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio ilgis	1250 mm
ComfortClose	ne
Plotis	1250 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	720 - 1200 mm
Eigos greitis	38 mm/s
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi	250 kg
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis