

Garant

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 / 200 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 1250

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

920301 1250

GTIN

4062406755362

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalas **be** tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti miltelinu būdu.**

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

Techninis aprašymas

Plotis

1250 mm

Nominalioji įtampa

250 V

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	610 - 1200 mm
Didžiausia keliamoji galia	250 kg
Įvesties kištuko tipas	F
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Svoris	94 kg
Eigos greitis	38 mm/s
Gylis	750 mm
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi	250 kg
Darbastalio ilgis	1250 mm
Darbastalio gylis	750 mm
ComfortClose	ne
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Darbastalio storis	50 mm
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis