

Garant GRIDLINE

**Kojos dalis su maitinimo šaltiniu, Aukštis 900 mm, Tipas: CZ****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927063 CZ
GTIN	4062406755607
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Tiekimo sudėtis:**

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Kištuko tipas	E
Gylis	700 mm
Nominalioji įtampa	250 V

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Aukštis	800 mm
Nominali srovė	16 A
Plotis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 900 mm
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

## Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2