

Garant GRIDLINE

Kojų dalys su maitinimo šaltiniu ir suspaustu oru, Aukštis 900 mm, Tipas: CZ**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927068 CZ
GTIN	4062406755706
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidas / kabelius.

Tiekimo sudėtis:

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.

Su apsaugine mova, greitojo keitimo mova NW 7,2 ir 3/8 colio jungiamuoju sriegiu, iki 10 bar.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbastaliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	250 V
Plotis	50 mm

Kištuko tipas	E
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Nominali srovė	16 A
Gylis	700 mm
Aukštis	900 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 900 mm
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2