

Garant GRIDLINE

Kojos dalis su maitinimo šaltiniu, Aukštis 800 mm, Tipas: DE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927062 DE
GTIN	4062406755515
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Tiekimo sudėtis:

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Kištuko tipas	F

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gylis	700 mm
Aukštis	800 mm
Nominali srovė	16 A
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 800 mm
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2