

Garant GRIDLINE

Kojos dalis su maitinimo šaltiniu, Aukštis 900 mm, Tipas: CH**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927063 CH
GTIN	4062406755577
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Tiekimo sudėtis:

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Aukštis	800 mm
Gylis	700 mm

Nominalioji įtampa	250 V
Kištuko tipas	J
Nominali srovė	10 A
Plotis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 900 mm
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
---	------------