

Garant GRIDLINE

**Kojų dalys su maitinimo šaltiniu ir suspaustu oru, Aukštis 800 mm, Tipas: CZ****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Tiekimo sudėtis:**

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.

Su apsaugine mova, greitojo keitimo mova NW 7,2 ir 3/8 colio jungiamuoju sriegiu, iki 10 bar.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Plotis	50 mm
Kištuko tipas	E

Nominali srovė	16 A
Nominalioji įtampa	250 V
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Gylis	700 mm
Aukštis	800 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 800 mm
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

## Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2