

Garant**Diskinė freza, be dangos, Ø×plotis js16×k11: 160X5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 185500 160X5 |
| GTIN | 4045197097750 |
| Produktų klasė | 11U |

Aprašymas**Modelis:**

Trijų pjovimo briaunų diskinė freza metalui, su pleištinio griovelio. Kryžminiai dantys: dėl kintamo žingsnio kryžmai išdėstytų dantų ši freza itin lengvai pjauna net ir didesniame gylyje.

Paskirtis:

Skirta **segmentinių pleiščių griovelių frezavimui arba išilginiam pjaustymui**, kai siekiama išgauti tikslius ir glotnius šoninius plokštumų paviršius.

Pastaba:

f_z skirta $a_e = 0,1 \times D$.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 160 mm |
| Kiaurymės Ø H7 | 40 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,11 mm |
| Dantų skaičius Z | 48 |
| Pjūvio plotis | 5 mm |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Koto tipas | su kiauryme |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 5 |
| Norma | DIN 1834 A |
| Frezos profilis | kryžminiai dantys |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis Ø | js16 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 19 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 19 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 19 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 9 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |