



Įkroviklis, Tipas: LITHIUM4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

NiCd ir NiMH baterijų įkrovimo ir priežiūros įtaisai su mikrovaldikliu, **vieno langelio stebėjimo** ir baterijos defektų atpažinimo funkcijomis. Įkrovimo kanalo būsenos indikacija, automatinis galutinis įkrovimo išjungimas, apsauga nuo perkrovimo ir **palaikomasis įkrovimas**. Įvado įtampa 100-240 V. Su LC ekranu nuodugniam įkrovimo proceso stebėjimui su papildomais akustiniais signalais.

Paskirtis:

NiMH akumuliatorių įkrovimo vietos: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA arba 1 – 2 × Baby C.
Li#Ion / LiFePO4 akumuliatorių įkrovimo vietos: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 ir t. t.

Techninis aprašymas

Maksimalus įkrovimo vietų kiekis	4
Plotis	96 mm
Aukštis	33 mm
Nominalioji įtampa	100 V
Didžiausia įkrovimo srovė	2 A
Ilgis	129,5 mm

Duomenų lapai

Tinklo dažnis	50 Hz
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Įkroviklis