




Įkroviklis, Tipas: C-MULTI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

NiCd ir NiMH baterijų įkrovimo ir priežiūros įtaisai su mikrovaldikliu, **vieno langelio stebėjimo** ir baterijos defektų atpažinimo funkcijomis. Įkrovimo kanalo būsenos indikacija, automatinis galutinis įkrovimo išjungimas, apsauga nuo perkrovimo ir **palaikomasis įkrovimas**. Įvado įtampa 100-240 V. Su išmaniaja „PERFECT 7“ įkrovimo technologija (greitas talpos testas, tausojantis išankstinis įkrovimas, akumuliatoriaus analizė, greitas įkrovimas, IQ išjungimas, „Top-Off“ įkrovimas, srovinis įkrovimas) ir 3 spalvų LED ekranas, skirtas nuskaityti elemento būseną.

Paskirtis:

NiMH akumuliatorių įkrovimo vietos: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D ir 1 × 9V#Block.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Ilgis	151,8 mm
Didžiausia įkrovimo srovė	0,8 A
Tinklo dažnis	50 Hz
Aukštis	149,6 mm

Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Plotis	47 mm
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis	5
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Įkroviklis