

Garant**Diskinė freza, be dangos, Ø×plotis js16×k11: 80X8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	185820 80X8
GTIN	4045197097965
Produktų klasė	11U

Aprašymas**Modelis:**

Su kryžminiū būdu išdėstytais dantimis.

Paskirtis:

Skirta **segmentinių pleiščių griovelių frezavimui arba išilginiam pjaustymui**, kai siekiama išgauti tikslūs ir glotnius šoninius plokštumų paviršius.

Pastaba:

f_z skirta $a_e = 0,1 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Pjūvio plotis	8 mm
Dantų skaičius Z	16
Pjovimo briaunos Ø D_c	80 mm
Kiaurymės Ø H7	27 mm
Koto tipas	su kiauryme

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 885 A
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Diskinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		