

**Garant****VNMG 160404, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7415-1
Drožlialaužis	TIM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui