

Garant**VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201040 6
GTIN	4045197111883
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.**Speciali geometrija **aliuminio apdirbimui**.**Paskirtis:****Aliuminio apdirbimui, griovelių ir kontūrų frezavimui.****Techninis aprašymas**

Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,025 mm
Dantų skaičius Z	1
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	26 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	180 m/min	N
PE-HD	tinka	130 m/min	N
PA 66	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	130 m/min	N
PF 31	tinka	110 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	140 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

