

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui