

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250660 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750893 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DNMG 150608 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|-------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 270 m/min |
| Ašmenys | HM |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Kietlydinys | HB7130-2 |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožlialaužis | VS |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |