

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui