



Dinamometrinių raktų sukimo momento kontrolės prietaisas „SmartCheck USB“, Maksimalus sukimo momentas: 1500Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654651 1500
GTIN	4018754331352
Produktų klasė	60N

Aprašymas

Modelis:

Universalus ir lankstus dinamometrinis tikrintuvas, nes ekraną ir korpusą galima sukti. Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekranas ir klaviatūra su plėvele apsaugoti nuo drėgmės, korpusas – iš smūgiams atsparaus plastiko. **Micro-USB sąsaja duomenų eksportui** ir maitinimo šaltiniui. Su atmintine 250 išmatuotų verčių.

3 taikymo režimai: nuolatinis ekranas (**Track**), užlenkimo taško aptikimas (**First-Peak**), maksimalios vertės rodmuo (**Peak-Hold**).

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

- **Tvirta.** Integruota optinė ir akustinė apsauga nuo perkrovimo užtikrina ilgaamžiškumą.
- **Tikslu.** Tik $\pm 1\%$ ekrano nuokrypis garantuoja labai patikimus matavimo duomenis.
- **Paruošta naudojimui.** Didelio matavimo diapazono integruoto keitiklio dėka galite pradėti nedelsdami.
- **Lankstu.** SmartCheck galima laikyti įvairiose vietose. Nepriklausomai nuo to, ar tvirtinimas horizontalus, ar vertikalus – viskas įmanoma dėl gerai apgalvotų tvirtinimo taškų, kompaktiško dizaino ir pasukamo ekrano.
- **Individualiai.** Galimi trys darbo režimai (Trak, First Peak, Peak Hold) ir trys matavimo vienetai (Nm, ft lb, lb). Tikslinį sukimo momentą ir leistinus nuokrypius pagal išmatuotą vertę galima nurodyti atskirai.

- **Nepriklausoma. Naudoti darbo vietose be atskiro elektros lizdo. Be standartinio veikimo per maitinimo bloką, galima naudoti ir baterijas.**
- **Sukiojamas. SmartCheck galima optimaliai pritaikyti pagal individualų žiūrėjimo kampą. 180° galima pasukti net tik ekraną, bet ir ekrano laikiklį bei pagrindą.**
- **Išsaugo iki 250 duomenų rinkinių. Įtraukta datos ir laiko žyma.**
- **Duomenų eksportavimas ir pasirinktinai maitinimas per mikro USB sąsają.**
- **Dokumentavimo programinę įrangą galima atsisiųsti nemokamai.**

Privalumai:

Kompaktiškas ir universalus dinamometrinis tikrintuvas. Maitinimas per tinklo bloką arba su baterija.

Paskirtis:

Nustatyti ir patikrinti **dinamometrinius atsuktuvus ir raktus** su arba be skalės.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant maitinimo bloką ir SmartCheck USB programinę įrangą, skirtą vertėms perkelti ir patikros sertifikatams generuoti. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Tinkamą Bluetooth modulį galima įsigyti el. parduotuvėje (Nr. 52110222).

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	1500 Nm
Indikatoriaus plotis	120 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Indikatoriaus gylis	167 mm
Svoris	5,69 kg
Indikatoriaus aukštis	124 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 1500 Nm
Kvadrato laikiklis	1 in
Gamintojo pavadinimas	SMARTCHECK 1500 USB
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

