



Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327401 5
GTIN	4062406764609
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 17 mm - 54 mm.
- Galima dešininė ir kairinė eiga.
- Puikiai tinka naudoti tekimo ir valcuojančio frezavimo staklėse.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Tinka:

Besisukantys tekimo staklių centrai Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 ir 321740.

Tiekimo sudėtis:

Varomųjų galvučių įtaisas su centravimo antgaliais 327410 ir varomoji galvutė 327412.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 327410 centravimo antgalis, Nr. 327412 varomoji galvutė, Nr. 327414 slopinimo elementai.

Pastaba:

Atitinkamos kūginės įvorės, skirtos tekimo griebtuvui pagal pageidavimą.

Darbinių ribų Ø: 28 - 50 mm

Užveržimo Ø D1: 26 mm

Darbinės dalies ilgis B: 70,3 mm

Ruošinio svoris: 55 kg

Išorinis Ø: 52 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 9 mm

Techninis aprašymas

Užveržimo Ø D1	26 mm
----------------	-------

didžiausias viršūnės Ø 60° A	9 mm
Ruošinio svoris	55 kg
Išorinis Ø	52 mm
Darbinių ribų Ø	28 - 50 mm
Darbinės dalies ilgis B	70,3 mm
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas