

HOLEX**Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 327402 4 |
| GTIN | 4062406765811 |
| Produktų klasė | 32P |

Aprašymas**Modelis:**

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 17 mm - 54 mm.
- Galima dešininė ir kairinė eiga.
- Puikiai tinka naudoti tekimo ir valcuojančio frezavimo staklėse.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Tinka:

Besisukantys tekimo staklių centrai Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 ir 321740.

Tiekimo sudėtis:

Varomųjų galvučių įtaisas su centravimo antgaliais 327410 ir varomoji galvutė 327412.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 327410 centravimo antgalis, Nr. 327412 varomoji galvutė, Nr. 327414 slopinimo elementai.

Pastaba:

Atitinkamos kūginės įvorės, skirtos tekimo griebtuvui pagal pageidavimą.

Bendras ilgis: 190 mm

Darbinių ribų Ø: 40 - 72 mm

Užveržimo Ø D1: 38 mm

Darbinės dalies ilgis B: 89 mm

Ruošinio svoris: 65 kg

Išorinis Ø: 70 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|--------|
| Bendras ilgis | 190 mm |
|---------------|--------|

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Darbinių ribų Ø | 40 - 72 mm |
| Ruošinio svoris | 65 kg |
| Išorinis Ø | 70 mm |
| Užveržimo Ø D1 | 38 mm |
| didžiausias viršūnės Ø 60° A | 14 mm |
| Darbinės dalies ilgis B | 89 mm |
| Nuspaudimo varžtas | ne |
| Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |