



Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327402 5
GTIN	4062406765828
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 17 mm - 54 mm.
- Galima dešininė ir kairinė eiga.
- Puikiai tinka naudoti tekimo ir valcuojančio frezavimo staklėse.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Tinka:

Besisukantys tekimo staklių centrai Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 ir 321740.

Tiekimo sudėtis:

Varomųjų galvučių įtaisas su centravimo antgaliais 327410 ir varomoji galvutė 327412.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 327410 centravimo antgalis, Nr. 327412 varomoji galvutė, Nr. 327414 slopinimo elementai.

Pastaba:

Atitinkamos kūginės įvorės, skirtos tekimo griebtuvui pagal pageidavimą.

Bendras ilgis: 218 mm

Darbinių ribų Ø: 40 - 72 mm

Užveržimo Ø D1: 38 mm

Darbinės dalies ilgis B: 89 mm

Ruošinio svoris: 65 kg

Išorinis Ø: 70 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	218 mm
---------------	--------

didžiausias viršūnės \varnothing 60° A	14 mm
Darbinių ribų \varnothing	40 - 72 mm
Išorinis \varnothing	70 mm
Darbinės dalies ilgis B	89 mm
Ruošinio svoris	65 kg
Užveržimo \varnothing D1	38 mm
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas