

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 250752 HB725-1 |
| GTIN | 4062406750572 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DNMG 110404 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|--|---------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 6 mm |
| Ašmenys | HM |
| Kietlydinys | HB725-1 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 110404 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tolerancija | M |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 250 m/min |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pastūma f | 0,05 - 0,6 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Drožlialaužis | UM1 |
| Pagrindinis naudojimas | UNI |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |