

**Garant**
**DNMG 150604, Rūšis: HB725-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150604 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pastūma $f$	0,05 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Kietlydinys	HB725-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Drožlialaužis	UM1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui