

Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	UNI
Kietlydinys	HB725-1
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	UM1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui